



WNC044



cubyko saliente - Botão inversor duplo 1NA/1NF, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de pressão duplo
Número de polos	2

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
	24,1 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensões

Altura	55,90 mm
Largura	55,90 mm
Profundidade	32,30 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Controlos e indicadores

Sinalizador luminoso	Como acessório
Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conetividade

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás
Modo de comutação	Série

Texto

Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim