



WNC044



ΣΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Διπλό μπουτόν
Αριθμός πόλων	2

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	24,1 %
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

Διαστάσεις

Ύψος	55,90 mm
Πλάτος	55,90 mm
Βάθος	32,30 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	0 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Ός εξάρτημα
Αριθμός μπουτόν	2
Τύπος μπουτόν	Σειρά μπουτόν
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
----------------	--------------

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Ακροδέκτης plug-in
----------------	--------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Στεγανοποίηση	Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη		Σειρές
Ακροδέκτης	Με ακροδέκτη σύνδεσης 2 καλωδίων με clip-in της Wago για τη διασυνδίαση Με δύο θέσεις clip-in για ακροδέκτες σύνδεσης 2 καλωδίων Wago στο δάπεδο περιβλήματος	
Είδος σύνδεσης		Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

cubyko

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι