



WH76832300Z



IP20

rekey Zubehör: USV REG 230VAC/24VDC/3A + Akku 4Ah Reiheneinbau / Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Ausgangsstrom 3000 mA

Funktionen

Ausgangsspannung geregelt Nein

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Kapazität

Anzahl Module 24

Spannung

Ausgangsspannung 24 - 24 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 40 °C

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Abmessungen

Höhe 95 mm

Breite 428 mm

Tiefe 68 mm

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja