



WNE161B

Toma Schuko, empotrar, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Tensión

Tensión nominal	250 - 250 V
-----------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco puro
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Policarbonato (PC) Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	44,90 mm
Anchura	44,90 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrada	40 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe	SCHUKO
Inserto central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	No
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP55

Funciones

Con iluminación orientable	No
----------------------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental

Características técnicas

Hager cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme con RoHS	Sí