



WNE161B

Toma Schuko, empotrar, blanco

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco puro

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Policarbonato (PC)
Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 44,90 mm

Anchura 44,90 mm

Número de unidades 1

Profundidad de montaje cajas de empotrar 40 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Tapa, puerta

Tipo de tapa Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final

Capacidad

Número de módulos 1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Funciones

Con iluminación orientable No

Identificación

Con impresión No

Texto

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

| | |
|---------------|----|
| Sin halógenos | Si |
| Conforme RoHS | Si |