




WH37685905D

### FLF Gr.2 complet: 2x T13/L1 + boîte Technofil (câble plat) Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Noir            |
| Code RAL              | 9005            |
| Finition              | Mat             |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 75 mm   |
| Largeur    | 62.5 mm |
| Profondeur | 43 mm   |

##### Câble

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur de câble | 0.45 m |
|-------------------|--------|

##### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nombre d'unités                      | 2       |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36.7 mm |
| Profondeur de montage                | 6.3 mm  |

##### Raccordement

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Type de connexion / prise | Norme suisse type 13      |
| Section du conducteur     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

##### Installation, montage

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Position de montage/connexion | Vertical |
|-------------------------------|----------|

##### Connectivité

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Type de connexion / prise | Borne à vis                                           |
| Type de montage           | Installation à encastrer<br>Fixation par encliquetage |

##### Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Cache, porte

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de couvercle | Aucun couvercle |
|-------------------|-----------------|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Avec protection renforcée des contacts | Non  |
| Résistance aux chocs IK                | IK02 |
| Indice de protection IP                | IP20 |

#### Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

#### Identification

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec inscription | Non |
|------------------|-----|

#### Textes

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Housse               | Plaque pleine                                             |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                      |
| Type                 | Appareil gr. II                                           |

#### Convient pour

|                                     |
|-------------------------------------|
| FLF encastré / FLF monté en saillie |
|-------------------------------------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|