



WNA300

Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur unipolaire
--	------------------------

Matière

Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Mode d'installation	Pour fixation par vissage

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui