



WNA300

IP55



Cubyko inter volet roulant LT associable gris IP55

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur unipolaire
--	------------------------

Matière

Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la mise en marche simultanée
Type de raccordement	Avec borne enfichable
Mode d'installation	Pour fixation par vissage

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui