



WNA300



Conmutador doble persianas, gris

Características técnicas

Materiales	
Colour	Gris
Código RAL	7011

Controles e indicadores	
Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas	Interruptor de 1 polo

Materiales	
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Tensión	
Tensión asignada	250 V

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 A
Corriente de conmutación	10 A

Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C

Texto	
Modo conmutación	Con enclavamiento mecánico y eléctrico para evitar la pulsación de ambas teclas
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
Tipo de montaje	Para fijación atornillada

Conexión	
Tipo de conector/toma de corriente	Gire el tornillo de bloqueo

Características técnicas	
cubyko	

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí