



WNE160G

**ΚΟΥΒΥΚΟ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΝΕΥΤΗ IP55 ΓΚΡΙ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

**Συχνότητα**

Συχνότητα 50 - 60 Hz

**Υλικά**

Χρώμα Γκρι

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό πολυανθρακικό (PC)  
Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

**Διαστάσεις**

Ύψος 44,90 mm

Πλάτος 44,90 mm

Αριθμός μονάδων 1

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

**Εξοπλισμός**

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Ναι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

**Κάλυμμα, πόρτα**

Τύπος καπακιού Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων 1

**Ασφάλεια**

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

**Λειτουργίες**

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

**Αναγνωριστικό (ID)**

Με αποτύπωμα Όχι

**Κείμενο**

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Ασφάλεια προστασία για παιδιά

**Κατάλληλο για**

cubbyko

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι