



WNE161

**Toma Schuko, empotrar, gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada

16 A

**Tensión**

Tensión nominal

250 - 250 V

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-15 - 30 °C

**Frecuencia**

Frecuencia

50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour

Gris

Código RAL

7011

Acabado de la superficie

Mate

Material

Policarbonato (PC)  
Termoplástico

Tratamiento

Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura

44,90 mm

Número de unidades

1

**Instalación, montaje**

Montaje en

Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe

Borne de tornillo

Tipo de montaje

Montaje con tornillos

**Equipo**

Tipo de conector/enchufe toma de enchufe

SCHUKO

Inserto central girado

No

Con tapa abatible

Sí

Con contacto de tierra de protección redondo

No

Con lámpara de señal

No

**Capacidad**

Número de módulos

1

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada

No

Resistencia al impacto IK

IK07

Índice de protección IP

IP55

**Funciones**

Con iluminación orientable

No

**Texto**

Inscripción

Sin inscripción

Protección

Protección reforzada contra el contacto accidental

**Características técnicas**

Hager cubyko

**Sostenibilidad**

Sin halógenos

Sí

Conforme con RoHS

Sí