



WNE161

**Toma Schuko, empotrar, gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 16 A

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Policarbonato (PC)  
Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura 44,90 mm

Número de unidades 1

**Instalación, montaje**

Montaje en Empotrado

**Conectividad**

Tipo de conexión Borne de tornillo

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Equipo**

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

**Tapa, puerta**

Tipo de tapa Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final

**Capacidad**

Número de módulos 1

**Seguridad**

Con protección de contacto mejorada No

Resistencia al impacto IK IK07

Clase de protección de entrada (IP) IP55

**Funciones**

Con iluminación orientable No

**Identificación**

Con impresión No

**Texto**

Inscripción Sin inscripción

Protección Protección reforzada contra el contacto accidental

**Características técnicas**

cubyko

---

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Si
Conforme RoHS	Si