



WNA020



ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Πλήκτρο
------------------------------	---------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

Διαστάσεις

Ύψος	70,90 mm
Πλάτος	70,90 mm
Βάθος	41,50 mm
Ενσωματωμένο βάθος	12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης	0 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Έλεγχοι και ενδείξεις

Λυχνία ένδειξη	Χωρίς
Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	quickconnect
Με στήριξη με νύχι	Όχι

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Λειτουργία διακόπτη	A/R
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι