



WNE161BG

CUBYKO ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΗ IP55 ΛΕΥΚΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Τάση

Ονομαστική τάση	250 - 250 V
-----------------	-------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	πολυανθρακικό (PC) Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	44,90 mm
Πλάτος	44,90 mm
Αριθμός μονάδων	1

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης	plug-in σύνδεσης
Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος	SCHUKO
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα	Όχι
Με καπάκι	Ναι
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης	Όχι
Με LED σηματοδότησης	Όχι

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	Αυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση
----------------	---

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας	Όχι
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού	Όχι
----------------------------	-----

Κείμενο

Σήμανση	Χωρίς επιτύπωση
Ασφάλεια	προστασία για παιδιά

Κατάλληλο για

Hager cubyko	
--------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι