



WNA002

**Cubyko inter V&V LT à voyant associable gris IP55**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matières**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Identification**

Disposition d'assemblage	Élement de commande
--------------------------	---------------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	1
-------------------	---

**Dimensions**

Dimensions	55 x 55 mm
Profondeur de montage	63 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK08

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche simple
---------------------------	---------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Raccordement**

Type de contact	2 voies
Type de connection / prise	Verrou rotatif

**Textes**

Mode d'installation	Pour fixation par vis
Type de raccordement	Avec borne N Avec bornes à ressort
Éclairage	Avec unité LED bleue 230 V Pour éclairage
Type de commutation	Inversion

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui