



WNC021

**Pulsador inversor con indicador luminoso, superficie, gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de contacto momentáneo	10 A
----------------------------------	------

**Tensión**

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Número de polos	1
-----------------	---

**Materiales**

Colour	Gris
--------	------

Acabado de la superficie	Acabado satinado
--------------------------	------------------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamiento	Sin tratamiento
-------------	-----------------

Transparente	No
--------------	----

Parte posterior interna	Mate
-------------------------	------

**Dimensiones**

Altura	76 mm
--------	-------

Anchura	76 mm
---------	-------

Profundidad	61,50 mm
-------------	----------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm
---	-------

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	1
------------------	---

Tipo de pulsador	Pulsador único
------------------	----------------

Con contacto de señal de retroalimentación	No
--	----

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

Iluminación	Con unidad LED azul de 230 V. Para circuito iluminación y control
-------------	--

Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior
---------	--

Terminal	Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa
----------	--

Tipo de conexión	Con borne N Con bornes de conexión rápida
------------------	--

**Características técnicas**

Hager cubyko

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC

Sí

Conforme con RoHS

Sí