



WNC021

**cubyko saliente - Botão inversor 1NA/1NF c/ sinalização, cinzento**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Número de polos	1
-----------------	---

**Materiais**

Cor	Cinzento
-----	----------

Acabamento	Acabamento acetinado
------------	----------------------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Tratamento	Sem tratamento
------------	----------------

Transparente	Não
--------------	-----

Parte posterior interna	Mate
-------------------------	------

**Dimensões**

Altura	76 mm
--------	-------

Largura	76 mm
---------	-------

Profundidade	61,50 mm
--------------	----------

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm
--	-------

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples
--------------------------	-----------------------

Com contacto de sinal de feedback	Não
-----------------------------------	-----

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK05
----------------------------	------

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Textos**

Impressão	Sem gravação
-----------	--------------

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
--------------------	---------------------------

Illuminação	Com unidade LED azul de 230 V Para iluminação ou monitorização de circuitos
-------------	--

Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás
---------	---

Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
----------	--

Tipo de ligação	Com terminal N Com terminais de encaixe
-----------------	--

<b>Adequado para</b>
Hager cubyko

<b>Sustentabilidade</b>	
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim