



WNA007

Cubyko LT 2-pole with light composable grey

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Materiaal	Polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	Gelakt

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klik montage Schroefbevestiging
---------------	------------------------------------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK07

Architectuur

Bedieningselement	Schakelaar
-------------------	------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Aansluiting

Soort contact	2-voudig
---------------	----------

Teksten

Verlichting	Voor verlichting
Schakelmodus	2-polig

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja