



WL0142

Pulsador doble, lumina, plata

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo

10 A

Frecuencia

Frecuencia

50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación

Tecla doble

Número de polos

1

Materiales

Acabado de la superficie

Mate

Material

Metal

Plástico

Tratamiento

Lacado

Transparente

No

Dimensiones

Altura

71 mm

Anchura

71 mm

Profundidad de montaje

26 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado

35 mm

Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

Controles e indicadores

Número de teclas

2

Tipo de pulsador

Pulsador en serie

Con contacto de señal de retroalimentación

No

Conectividad

Tipo de conector/enchufe

Quickconnect

Con soporte de garra

Sí

Seguridad

Índice de protección IP

IP20

Resistencia al impacto IK

IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-10 - 35 °C

Accesorios

Tiene campo de etiquetado

No

Texto

Inscripción

Sin inscripción

Tipo de montaje

Con garras de expansión
Para fijación atornillada

Illuminación

Sin lámpara de neón

Tipo de conmutación / variante

Contacto NA

Tipo de conexión

Con bornes de conexión QuickConnect

Características técnicas

Hager lumina

Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí