



WL0142

lumina Łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, srebrny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Architektura

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Liczba biegunów 1

Materiały

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Metal
Tworzywo sztuczne

Obróbka Lakierowany

Przezroczysty Nie

Wymiary

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu Montaż podtynkowy

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

Łączność

Typ połączenia quickconnect

Z mocowaniem pazurkowym Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

Dodatkowe informacje

Nadruk Bez nadruku

Montaż Z pazurkami rozporowymi
Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Odpowiednie do

lumina

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak