



WL0142

lumina - Botão duplo - prata

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de orgão de comando	Tecla dupla
Número de polos	1

Materiais

Acabamento	Mate
Material	Metal Plástico
Tratamento	Envernizado
Transparente	Não

Dimensões

Altura	71 mm
Largura	71 mm
Profundidade da montagem	26 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)	2
Tipo de botão de pressão	Contacto com botão de pressão em série
Com contacto de sinal de feedback	Não

Conectividade

Tipo de ligações	QuickConnect
Com fixação por garras	Sim

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Com garras de expansão Para fixação por parafuso
Illuminação	Sem lâmpada luminescente
Modo de comutação	Contacto normalmente aberto
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect

Adequado para

Hager lumina

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----