



WL0142

**lumina - Botão duplo - prata**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Corrente de contacto momentânea 10 A

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Número de polos 1

**Materiais**

Acabamento Mate

Material Metal  
Plástico

Tratamento Envernizado

Transparente Não

**Dimensões**

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**Instalação, montagem**

Montagem Encastrar

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Com contacto de sinal de feedback Não

**Conetividade**

Tipo de ligações QuickConnect

Com fixação por garras Sim

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem Não

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

**Texto**

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Com garras de expansão  
Para fixação por parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Contacto normalmente aberto

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

**Adequado para**

lumina

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim