



WL0142

Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, срібний, 10AX/230В

Технічні характеристики

Електричний струм

Миттєвий струм 10 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Архітектура

Елемент керування/функціонування Подвійний кулісний перемикач

Кількість полюсів 1

Матеріали

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Покриті лаком

Прозорий Ні

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Вбудована глибина 26 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

Тип кнопки Послідовна кнопка

З контактом зворотного зв'язку Ні

Підключення

Тип з'єднання quickconnect

Зі штирьовим кріпленням Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Ударостійкість IK IK05

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Умови використання

Робоча температура -10 - 35 °C

Тексти

Відбиток Без надруку

Режим встановлення З розпірними лапками
Для гвинтового кріплення

Освітлення Без неонові лампи

Тип перемикачання Нормально відкритий контакт

Тип з'єднання Із самозакримними терміналами QuickConnect

Сумісний із

lumina

Sustainability

Відповідність RoHS Так