



WH37686406D

**FLF Gr.2 complet: 2x T13/L3 avec boîte pour câble rond Orange**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Orange
Code RAL	2004
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	75 mm
Largeur	62.5 mm
Profondeur	43 mm

**Câble**

Longueur de câble	0.45 m
-------------------	--------

**Dimensions**

Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
Profondeur de montage	6.3 mm

**Raccordement**

Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-----------------------	---------------------------

**Connectivité**

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par encliquetage
-----------------	---

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Textes**

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

# Fiche technique du produit

WH37686406D

---

## Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. II

## Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

## Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----