



WNA025B

Cubyko drukknop NO met etikethouder samenstelbaar wit IP55

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Impulsstroom	10 A
--------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Architectuur

Bedieningselement	Toets
-------------------	-------

Materiaal

Kleur	Polarwit
Afwerking oppervlakte	Zijdemat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

Afmetingen

Hoogte	80 mm
Breedte	80 mm
Diepte	32 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

Connectiviteit

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Verlichting	Met blauwe led-lamp 230 V
Klem	Wago-verbindingsklemmen 3-draads voor bedrading
Aansluitwijze	Met N-klem Met steekklemmen

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja