



WH37686100D

**FLF Gr.2 komplett: 2x T13/L3 mit Flachkabeldose Technofil Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	75 mm
Breite	62.5 mm
Tiefe	43 mm

**Kabel**

Kabellänge	0.45 m
------------	--------

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen	36.7 mm
Einbautiefe	6.3 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Einbaubar Schnappbefestigung
------------	---------------------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klapdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

# Produktdatenblatt

## WH37686100D

---

Texte	
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. II
Geeignet für	
FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage	
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja