




WL0143

lumina Łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, czarny

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Chwilowy prąd kontaktowy	10 A
--------------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny
Liczba biegunów	1

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal
	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Lakierowany
Przezroczysty	Nie

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Zakres głębokości wbudowania	26 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
Typ przycisku	Przycisk seryjny
Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego	Nie

Łączność

Typ połączenia	quickconnect
Z mocowaniem pazurowym	Tak

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK05

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Montaż	Z pazurkami rozporowymi Do mocowania śrubowego
Oświetlenie	Bez lampy jarzeniowej
Rodzaj łącznika	Styk zwierny
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect

Odpowiednie do

lumina	
--------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----