



WNC023

**Pulsador con indicador luminoso, superficie, gris**

**Características técnicas**

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Pulsador único
-------------------------------	----------------

**Materiales**

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno
Parte posterior interna	Mate

**Dimensiones**

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	64 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

**Instalación, montaje**

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe	Quickconnect
--------------------------	--------------

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Características técnicas**

Hager cubyko	
--------------	--

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí