



WNC023

cubyko saliente - Botão simples 1NA c/ aviso ou sinalização, cinzento

**Características técnicas**

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando	Botão de pressão simples
--------------------------	--------------------------

**Materiais**

Cor	Cinzento
Acabamento	Acabamento acetinado
Material	Polipropileno (PP)
Parte posterior interna	Mate

**Dimensões**

Altura	75 mm
Largura	75 mm
Profundidade	64 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	40 mm

**Instalação / montagem**

Montagem	Encastrar
----------	-----------

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de presssimples

**Conectividade**

Tipo de ligações	QuickConnect
------------------	--------------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK07

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Adequado para**

Hager cubyko	
--------------	--

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim