



WNE025B

Cubyko poussoir LT porte-étiquette 1F encastré blanc IP55

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple
---------------------------	-----------------

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Poussoir simple
-------------------------	-----------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
----------------------	--------------

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	75 mm
Profondeur	40 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Matière

Couleur	Blanc pur
Finition	Satiné
Finition fond profilé (installation)	Mat
Matière	Polypropylène (PP)

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07

Adapté à

Hager cubyko	
--------------	--

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui