



WNA300B

cubyko - Comutador duplo p/ estores, branco

Características técnicas

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010

Comandos e sinalizadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Intensidade de corrente

	10 A
--	------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Textos

Modo de comutação	Com encravamento mecânico e elétrico para evitar ligação simultânea
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Modo de instalação	Para fixação por parafuso

Adequado para

cubyko	
--------	--

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim