



WNE160

cubyko encastrada - Tomada Schuko, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Policarbonato (PC)
Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 44,90 mm

Largura 44,90 mm

Número de unidades 1

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Conetividade

Tipo de ligações Ligação por encaixe

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Sim

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Tampa, porta

Tipo de tampa Tampa articulada de fecho automático, pode ser presa na posição final

Capacidade

Número de módulos 1

Segurança

Com proteção contra contacto Não

Resistência ao impactos IK IK07

Índice de proteção IP IP55

Funções

Com iluminação de orientação Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Impressão Sem gravação

Proteção Proteção de contacto aprimorada

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim