



WNA003

IP55

Conmutador con testigo, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Gris
 Código RAL 7011
 Acabado de la superficie Mate
 Material Termoplástico
 Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento de control

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 70 x 70 mm
 Profundidad del montaje 63 mm
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 40 mm

Seguridad

Resistencia al impacto IK IK08

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Conexión

Tipo de contactos 2 vías
 Tipo de conector/toma de corriente Gire el tornillo de bloqueo

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada
 Tipo de conexión Con borne N
 Con bornes de conexión rápida
 Iluminación Con unidad LED roja de 230 V.
 Para circuito de control
 Pulsador No

Sostenibilidad

Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí