



WNA003

cubyko - Comutador de escada c/ aviso, cinzento

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 A

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Cinzento

Código RAL 7011

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem Elemento de controlo

Conectividade

Tipo de montagem Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 70 x 70 mm

Profundidade da montagem 63 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 40 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK08

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Ligações

Tipo de contactos 2 vias

Tipo de conector/ficha Girar parafuso de fixação

Textos

Modo de instalação Para fixação por parafuso

Tipo de ligação Com terminal N

Com terminais de encaixe

Illuminação Com unidade LED vermelha de 230 V

Para circuito de monitorização

Modo de comutação Comutação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim