



WNC042B



## ΚΟΥΒΥΚΟ Κ/Ρ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

#### Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 7011

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα

#### Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

#### Διαστάσεις

Διαστάσεις 76 x 76 mm

Ενσωματωμένο βάθος 0 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

#### Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

#### Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Μπουτόν Όχι

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι