



WH37686105D

**FLF Gr.2 complet: 2x T13/L3 + boîte Technofil (câble plat) Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Noir

Code RAL

9005

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

**Dimensions**

Hauteur

75 mm

Largeur

62.5 mm

Profondeur

43 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

36.7 mm

Profondeur de montage

6.3 mm

**Raccordement**

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Connectivité**

Type de montage

Installation à encastreter

Fixation par encliquetage

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Capacité**

Nombre de modules

2

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation

Non

Avec éclairage fonctionnel

Non

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Housse

Plaque pleine

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

FLF encastré / FLF monté en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui