




WH37686105D

FLF Gr.2 complet: 2x T13/L3 + boîte Technofil (câble plat) Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	62.5 mm
Profondeur	43 mm

Câble

Longueur de câble	0.45 m
-------------------	--------

Dimensions

Nombre d'unités	2
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.7 mm
Profondeur de montage	6.3 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Position de montage/connexion	Vertical
-------------------------------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement borne à vis
Type de montage	Installation à encastrer Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Type	Appareil gr. II

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----