



WH37686300D

FLF Gr.2 komplett: Steckdose 2x T13/L2 mit Rundkabeldose Weiss

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	75 mm
Breite	62.5 mm
Tiefe	43 mm

Kabel

Kabellänge	0.45 m
------------	--------

Abmessungen

Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36.7 mm
Einbautiefe	6.3 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 13
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Vertikal
----------------------	----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Steckverbindung
Montageart	Einbaubar Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. II

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----