



WNA020B



Cubyko poussoir LT à fermeture 1F associable blanc IP55

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Touche
---------------------------	--------

Matière

Couleur	Blanc polaire
Finition	Satiné
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Face arrière interne	Mat

Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur de montage	12 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Commandes et indicateurs

Voyants	Sans
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de connexion / prise	Verrou tournant
---------------------------	-----------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Type de commutation	Inversion
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Adapté à

cubyko

Durabilité

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui