



WNA020B



**ΚΟΥΒΥΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟ IP55 ΛΕΥΚΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ρεύμα διακοπής	10 A
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής	10 A

**Τάση**

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Αρχιτεκτονική**

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας	Πλήκτρο
------------------------------	---------

**Υλικά**

Χρώμα	Λευκό
Φινίρισμα επιφάνειας	Σατινέ φινίρισμα
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Διάφανο	Όχι
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Πίσω εσωτερική πλευρά	Ματ

**Διαστάσεις**

Ύψος	70 mm
Πλάτος	70 mm
Βάθος	45 mm
Ενσωματωμένο βάθος	12 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	40 mm
Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης	0 mm

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

**Έλεγχοι και ενδείξεις**

Λυχνία ένδειξη	Χωρίς
Αριθμός μπουτόν	1
Τύπος μπουτόν	Μονό μπουτόν πίεσης
Με επαφή σήματος ανάδρασης	Όχι

**Συνδεσιμότητα**

Είδος σύνδεσης	quickconnect
Με στήριξη με νύχι	Όχι

**Σύνδεση**

Τύπος σύνδεσης	Γυρίστε τη βίδα κλειδώματος
----------------	-----------------------------

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

**Παρελκόμενα**

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

**Κείμενο**

Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση
Λειτουργία διακόπτη	A/R
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

**Κατάλληλο για**

cubyko

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι