



WNE160B

cubyko encastrada - Tomada Schuko, branco

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	16 A
------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 - 250 V
----------------	-------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Policarbonato (PC) Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	44,90 mm
Largura	44,90 mm
Número de unidades	1

Instalação / montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Conectividade

Tipo de ligações	Ligaçao por encaixe
Tipo de montagem	Montagem por parafuso

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada	SCHUKO
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Sim
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Não
Com lâmpada de sinalização	Não

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Índice de proteção

Com proteção contra contacto	Não
Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP55

Funções

Com iluminação de orientação	Não
------------------------------	-----

Textos

Impressão	Sem gravação
Proteção	Proteção de contacto aprimorada

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHS	Sim