



WLO140

Pulsador doble, lumina, blanco polar

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla doble

Número de polos 1

Materiales

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Transparente No

Dimensiones

Altura 71 mm

Anchura 71 mm

Profundidad del montaje 26 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Tipo de pulsador Pulsador en serie

Con contacto de señal de retroalimentación No

Conectividad

Tipo de conexión Quickconnect

Con soporte para montaje con garras Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Resistencia al impacto IK IK05

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -10 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Texto

Inscripción Sin inscripción

Tipo de montaje Con garras de expansión
Para fijación atornillada

Iluminación Sin lámpara de neón

Modo conmutación Contacto NA

Tipo de conexión Con bornes de conexión QuickConnect

Características técnicas

lumina

Sostenibilidad

Conforme RoHS Sí