



WLO140

**lumina Łącznik przyciskowy zwierny 2-klawiszowy, biały**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Chwilowy prąd kontaktowy 10 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Architektura**

Element sterujący/obsługowy Klawisz podwójny

Liczba biegunów 1

**Materiały**

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Metal  
Tworzywo sztuczne

Obróbka Stan surowy

Przezroczysty Nie

**Wymiary**

Wysokość 71 mm

Szerokość 71 mm

Zakres głębokości wbudowania 26 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Liczba przycisków 2

Typ przycisku Przycisk seryjny

Ze stykiem sygnału sprzężenia zwrotnego Nie

**Łączność**

Typ połączenia quickconnect

Z mocowaniem pazurkowym Tak

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Odporność na uderzenie IK IK05

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Nie

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -10 - 35 °C

**Dodatkowe informacje**

Nadruk Bez nadruku

Montaż Z pazurkami rozporowymi  
Do mocowania śrubowego

Oświetlenie Bez lampy jarzeniowej

Rodzaj łącznika Styk zwierny

Typ połączenia Z zaciskami wtykowymi quickconnect

**Odpowiednie do**

lumina

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak