



WLO140

lumina - Botão duplo - branco

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea 10 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Número de polos 1

Materiais

Acabamento Brilhante

Material Metal
Plástico

Tratamento Sem tratamento

Transparente Não

Dimensões

Altura 71 mm

Largura 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang) 2

Tipo de botão de pressão Contacto com botão de pressão em série

Com contacto de sinal de feedback Não

Conetividade

Tipo de ligações QuickConnect

Com fixação por garras Sim

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 35 °C

Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Contacto normalmente aberto

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

Adequado para

lumina

Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim