




WL0140

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud	10 A
----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Dvojnásobná klapka
Počet pólů	1

Materiál

Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne

Rozměry

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Vestavěná hloubka	26 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	2
Typ tlačítka	Sériové tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

Konektivita

Typ připojení	quickconnect
Upevnění pomocí třmenů	Ano

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK05

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Texty

Potisk	Bez potisku
Způsob montáže	S rozpěrnými příchytkami Pro přišroubování
Osvětlení	Bez doutnavky
Způsob zapojení	Spínací kontakt
Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect

Vhodné pro

lumina	
--------	--

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----