



WHT9405

### Kallysto tebis 4 touches noir

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'organe de commande | Touche |
|---------------------------|--------|

##### Commandes et indicateurs

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de touches | 4   |
| Avec voyant       | Non |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Noir       |
| Code RAL              | 9005       |
| Finition              | Mat        |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

##### Raccordement

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Type de connexion / prise | Sans |
|---------------------------|------|

##### Réglages

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Modes de configuration supportés | ETS<br>easy |
|----------------------------------|-------------|

##### Connectivité

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Fixation par serrage |
|-----------------|----------------------|

##### Équipement

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Oui |
|--------------------------------------|-----|

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Oui |
|--------------------------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Textes

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Inscription     | Sans inscription                |
| Mode de montage | Montage frontal                 |
| Marquage        | Sans marquage                   |
| Éclairage       | Sans éclairage (non éclairable) |
| Bouton poussoir | Oui                             |

##### Identification

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Élément de base avec plaque d'adaptateur | Élément de commande |
|------------------------------------------|---------------------|

##### Convient pour

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| kallysto encastré / kallysto montage en saillie |
|-------------------------------------------------|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|