



WH36911703C

**robusto UP Feucht Gr.2x1 komplett: Typ 15 / Typ 15 mit IP21-Klappdeckel/ Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Grau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	186 mm
Breite	86 mm
Tiefe	48.5 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	27.1 mm
Einbautiefe	21.4 mm

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 15
-----------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Vertikal

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss-/Steckertyp USB	quickconnect

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 15
Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung	Selbstschließendes Klappdeckel
------------------	--------------------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	2
---------------	---

**Sicherheit**

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

---

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

---

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

Typ	Apparat Gr. II
-----	----------------

---

**Geeignet für**

robusto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----