



WH36911703C

**robusto humide ENC Gr.2x1 compl.: Type 15 / Type 15 avec clapet IP21 Gris**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 400 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Gris

Code RAL 7035

Finition Mat

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 186 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 48.5 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 27.1 mm

Profondeur de montage 21.4 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 15

**Installation, montage**

Montage Encastré

Position de montage/connexion Vertical

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB QuickConnect

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 15

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 2

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

---

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

---

**Textes**

Type	Appareil gr. II
------	-----------------

---

**Convient pour**

robusto encastré

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----