



WH37683500D

**FLF Gr.1 komplett: Typ 23/L2 mit Flachkabeldose POWER Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
-----------	------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe	37.7 mm
Breite	62.7 mm
Tiefe	43.6 mm

**Kabel**

Kabellänge	0.45 m
------------	--------

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen	37.6 mm
Einbautiefe	6 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Einbaubar Schnappbefestigung
------------	---------------------------------

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klapdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

**Texte**

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Typ	Apparat Gr. I

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage
---

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja