



WH37585305DM

FLF complet avec ressort d'Incliquetage: Type 23 avec bornes enfichables, Noir

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Noir

Code RAL 9005

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 37.7 mm

Largeur 62.7 mm

Profondeur 43.6 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 37.6 mm

Profondeur de montage 6 mm

Raccordement

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer
Fixation par encliquetage

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 23

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK02

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Plaque pleine

Protection Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Type Appareil gr. I

Convient pour

FLF encastré / FLF monté en saillie

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui
